



Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, Ø tête du maillet: 27mm



Données de commande

N° commande	754700 27
GTIN	7610733003440
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche en Hickory.

Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

Manche en Hickory de rechange, voir 754840.

Description technique

Longueur manche	265 mm
Matériau boîtier	Acier
Poids	0,274 kg
Ø tête du maillet	27 mm
Longueur tête avec embouts	90 mm
Matériau manche	Bois Hickory

Longueur totale	290 mm
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 27 mm	754720 27
Manche de marteau en hickory avec coin Pour Ø tête 27 mm	754840 27
Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 27 mm	754730 27