



Embout "HF" pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 avec fonction de blocage, Profil Torx®: TX30



Données de commande

N° commande	674255 TX30
GTIN	4013288106940
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Une pièce: tige et lame en une seule pièce. Tiges pour insertion directe dans des viseuses. Le profil «HF» Torx® conique maintient toutes les vis Torx® de manière sûre. Revêtement de surface doré. Réf. TX40 avec lame hexagonale continue.

Utilisation:

Fonction de blocage pour un positionnement et un serrage optimaux de vis Torx®.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.

Longueur totale: 50 mm

Description technique

Profil Torx®	TX30/89
Longueur totale	50 mm
Queue à six pans pour embouts	E 6,3
Référence fabricant	867/4 TORX® HF
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Type de produit	Outil à embout

