



Cliquet emboîtable réversible, Type-Carré d'entraînement: 2-3/4HDpouce



Données de commande

N° commande	657600 2-3/4HD
GTIN	4018754208784
Classe d'article	63A

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

Cliquet emboîtable réversible.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L_1 = longueur de levier sans embout

L_2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

L_3 = longueur de levier avec mesure étalon usine

L_4 = mesure étalon de l'embout

L = longueur totale de l'outil

T_1 = couple à régler

T_2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Autres embouts avec emmanchement carré 22x28 mm disponibles sur demande.

Description technique

Capacité de charge max.	650 Nm
Emmanchement	14×18 mm
Hauteur h	36 mm
Largeur b	58 mm
Nombre de dents	60
Carré d'entraînement	3/4 pouce
Mesure étalon S	30 mm
Outil interchangeable	Embout
Cliquet réversible	oui
Cliquet avec éjecteur	non
Type de produit	Cliquets