



Clé mâle coudée 6 pans, longue phosphaté, 6 pans: 8mm



Données de commande

N° commande	626125 8
GTIN	4045197922038
Classe d'article	62C

Description

Exécution:

Corps coudé suivant DIN ISO 2936 L, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées. Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé (tenace).

Surface phosphatée au manganèse.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626108 et 626128).

Description technique

Longueur branche	208×44 mm
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Profil d'entraînement	Tournevis hexagonal
Exécution longue	oui
Type de produit	Tournevis

Accessoires

Support en plastique pour clés mâles coudées 6 pans Nombre de logements 9	627255 9
--	----------