



Sonde de mesure flexible, Type: K30



Données de commande

N° commande	478485 K30
GTIN	2050002080430
Classe d'article	47F

Description

Exécution:

Différentes sondes sont disponibles pour diverses plages de mesure. Elles permettent également d'effectuer les mesures en profondeur, hors du champ de vision. Le procédé tactile permet de capturer des contours à l'intérieur de fentes de manière indépendante du matériau et de la surface.

D'autres types de sondes sont disponibles pour les applications spéciales: forme coudée, avec lame flexible ou col de cygne, dans différentes largeurs et longueurs. La plage de mesure est comprise entre 0,2 et 20 mm pour des largeurs de 3 à 12,7 mm.

Description technique

Longueur câble	500 mm
Plage de mesure	0,7 - 2 mm
Ø queue	12 mm
Longueur	40 mm
Type de sonde	Sonde d'appui d'un seul côté
Largeur	9,5 mm
Long. tige	30 mm
Précision	±50 µm
Type de produit	Capteur

