



Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, Ø tête du maillet: 35mm



Données de commande

N° commande	754800 35
GTIN	7610733087099
Classe d'article	73B

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne).

Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.

Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

Description technique

Poids	0,597 kg
Longueur manche	295 mm
Matériau manche	Fibres de verre
Longueur totale	330 mm
Matériau boîtier	Acier
Ø tête du maillet	35 mm
Longueur tête avec embouts	105 mm

Série	PB 303
Matériau insert	Nylon, blanc
anti-rebond	oui
Type de produit	Marteaux

Accessoires

Embout de rechange, nylonconvexe Ø tête du maillet 35 mm	754730 35
Embout de rechange, nylonplat Ø tête du maillet 35 mm	754720 35