

**Garant****Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, Ø tête du maillet: 35 mm****Données de commande**

N° commande	754750 35
GTIN	4045197912121
Classe d'article	71D

**Description****Exécution:**

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne). **Anti-rebond** grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Avec manche en Hickory.

**Utilisation:**

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

**Pièce(s) de recharge:**

Embut de recharge, voir 754720 et 754730.

Manche en Hickory de recharge, voir 754840.

Longueur tête avec embouts: 105 mm

Longueur manche: 295 mm

Longueur totale: 330 mm

Poids: 0,466 kg

**Description technique**

Longueur tête avec embouts	105 mm
Ø tête du maillet	35 mm
Poids	0,466 kg
Longueur manche	295 mm

Longueur totale	330 mm
Type de produit	Marteaux

---

## Accessoires

Embout de recharge, nylonconvexe Ø tête du maillet 35 mm	754730 35
Embout de recharge, nylonplat Ø tête du maillet 35 mm	754720 35
Manche de marteau en hickory avec coin Pour Ø tête 35 mm	754840 35