

Garant**Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Hickory, Ø tête du maillet: 40 mm****Données de commande**

N° commande	754750 40
GTIN	4045197923554
Classe d'article	71D

Description**Exécution:**

Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l'usure (dureté moyenne). **Anti-rebond** grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Avec manche en Hickory.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de recharge:

Embut de recharge, voir 754720 et 754730.

Manche en Hickory de recharge, voir 754840.

Longueur tête avec embouts: 110 mm

Longueur manche: 315 mm

Longueur totale: 355 mm

Poids: 0,695 kg

Description technique

Longueur tête avec embouts	110 mm
Longueur totale	355 mm
Longueur manche	315 mm
Poids	0,695 kg

Ø tête du maillet

40 mm

Type de produit

Marteaux

Accessoires

Manche de marteau en hickory avec coin Pour Ø tête 40 mm

754840 40

Embout de recharge, nylonplat Ø tête du maillet 40 mm

754720 40

Embout de recharge, nylonconvexe Ø tête du maillet 40 mm

754730 40