



Pantalon Quality Dress, gris clair, Taille de confection DE: 27



Données de commande

N° commande	091122 27
GTIN	4014382988258
Classe d'article	09S

Description

Exécution:

Vêtements de travail **Quality Dress** en 100 % coton. Le coton est particulièrement résistant aux influences chimiques et mécaniques ainsi qu'à la chaleur. Produit naturel, le coton allie confort grâce à ses propriétés de régulation thermique et son grand pouvoir absorbant.

Pantalon.

Description:

- **Fermeture éclair à l'entrejambe.**
- **Deux poches avant renforcées.**
- **Poche de cuisse.**
- **Poche pour téléphone portable.**
- **Genoux renforcés.**
- **Poche pour mètre pliant.**

Remarque(s):

Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande.

Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.

Autres couleurs disponibles sur demande.

Pantalon en bleu bleuet sous le code art. 091121.

Composition du tissu: 100% coton

Grammage du matériau/densité du tissu: 285 g/m²

Norme pour les vêtements: UV-Standard 801

Lavage: 60 °C couleurs

Description technique

Braguette	Fermeture à glissière
Poches latérales	appliquée, renforcée
Taille FR	50C
Bas de jambe	droite, ouverte
Genoux renforcés	oui
Poche pour téléphone portable	oui
Taille de confection DE	27
Nombre de poches de cuisse	1
Nombre de poches latérales	2
Matière	Coton
Nombre de poches pour mètre pliant	1
Taille UK	40S
Taille US	40/32
Taille IT	50C
Série	QUALITY DRESS
Prestation de service spéciale	Personnalisation
Taille ES	50C
Taille NL	27
Sexe	Homme
Composition du tissu	100% coton
Grammage du matériau/densité du tissu	285 g/m ²
Norme pour les vêtements	UV-Standard 801
Lavage	60 °C couleurs
Blanchissage	Ne pas blanchir
Nettoyage chimique	Nettoyage au perchloroéthylène

Séchage	Séchage en douceur (basse température)
Repassage	Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur	gris clair
Type de produit	Pantalons de travail