



Pince multiprise Cobra® brunie à froid, Longueur totale: 125mm



Données de commande

N° commande	705800 125
GTIN	4003773069935
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.

Pince noire et brunie à froid, tête polie. Avec **possibilité de réglage fin rapide** par pression sur un bouton à ressort.

Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.

Description technique

Longueur totale	125 mm
Nombre de crans pour réglage	13
Serrage pour tubes	1 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	27 mm
Poignée	nervurée en croix
Référence fabricant	Cobra
Surface	noire et brunie à froid, tête polie

Norme	DIN ISO 8976
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Déplacement rapide	non
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise

Accessoires

Assortiment de pièces de rechange Type 125	705920 125
--	------------