

**Pince multiprise Alligator® brunie, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	705500 300
GTIN	4003773034094
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Charnière entrepassée (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Trempées par induction. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes sur les tubes et écrous. Réglage par crans d'arrêt sur plusieurs positions. Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Description technique

Longueur totale	300 mm
Serrage pour tubes	2.3/4 pouce
Capacité de serrage pour six-pans	60 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Référence fabricant	Alligator
Surface	noire et brunie à froid
Norme	DIN ISO 8976
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non

Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise