

Garant**Jeu de forets à centrer HSS-E-PM 111105 en coffret, TiAlN, Type: 7****Données de commande**

N° commande	111155 7
GTIN	4045197923813
Classe d'article	11A

Description**Exécution:**

Composé de forets à centrer DIN 333.

Contenu:

Forets à centrer 111105, 1 de chaque dans les tailles 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Queue: Queue cylindrique avec h7

Nombre de forets: 7

Description technique

Nombre de forets	7
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	HSS E PM
Norme	DIN 333
Type	A
Tolérance Ø nominal	k12

Angle de lamage	60 degré
Queue	Queue cylindrique avec h7
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Centrage

Accessoires

Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 4 mm	111105 4
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 1 mm	111105 1
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Foret à centrer HSS-E-PM A Ø nom. DC k12 2 mm	111105 2
Coffret pour forets à centrer suivant DIN 330 7 pièces Type 7	111109 7