



Lampe de travail sans fil à LED EX, Type: UNI-EX



Données de commande

N° commande	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampe de travail antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.

Eclairage extrêmement clair et très longue durée de vie.

Lampe de travail sans fil à LED EX multifonction. Eclairage principal avec interrupteur à deux positions et éclairage ponctuel supérieur.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Norme:

Certification pour les zones ATEX 0 et 20.

Directive ATEX n° 2014/34/UE, homologation et certification CEI et IECEx.

Livraison:

Avec câble de charge et station de charge.

Description technique

Température de couleur	6000 K
Flux lumineux	200 lm

Flux lumineux niveau 2	330 lm
Capacité de la batterie	2,8 Ah
Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	3,2 V
Nombre de batteries incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur totale	220 mm
Valeur CRI	80
Indice de protection IP	IP 65
Largeur totale	70 mm
Durée d'éclairage niveau 2	3 h
Durée d'éclairage	7,5 h
Poids	420 g
Propriétés de l'appareil	Utilisation approuvée dans les zones ATEX
Zone ATEX	zone 0
Zone ATEX	zone 20
Hauteur totale	39 mm
Référence fabricant	UNI-EX
Type de produit	Lampes de travail