



Embout pour Phillips, 1/4 pouce C 6,3 Acier inoxydable «Stainless», Taille empreinte cruciforme / Longueur totale: 3/25mm



Données de commande

N° commande	675490 3/25
GTIN	4013288111005
Classe d'article	63H

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Avec zone de torsion pour réduire les pics de force lors du vissage. Acier inoxydable, tenace grâce au traitement par le froid sous vide.

Utilisation:

Pour vis cruciformes Phillips DIN 3128 ou DIN ISO 2351-2.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Acier inoxydable.

Description technique

Taille empreinte cruciforme	3
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	3851/1 TS PH
Norme	DIN ISO 1173
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips

Type de produit

Outil à embout