

**Tenaille russe à forte démultiplication, galvanisée, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	706670 300
GTIN	4003773228110
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

Utilisation:

Conviennent particulièrement pour l'entrecroisement des fers de béton armé, avec démultiplication importante. Coupent des fils souples jusqu'à Ø 4,5 mm. Soulagement des tendons et des muscles grâce à un fort amortissement du choc de sectionnement.

Norme:

DIN ISO 9242

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	300 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	3,8 mm
Norme	DIN ISO 9242
Tête	étroit
Branche	longues
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	Galvanisée
Type de produit	Tenailles

