

Garant

Jeu de pieds à coulisse, plage de mesure 150 mm Vernier 1/50, Nombre de pieds à coulisse: 150



Données de commande

N° commande	410107 150
GTIN	4045197925060
Classe d'article	40Z

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.

Graduation fine, à fort contraste.

Vis de blocage en haut.

Coulisseau ergonomique. Lecture sans erreur grâce au vernier coloré en retrait.

Surfaces de mesure rodées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Description technique

Plage de mesure	0 - 150 mm
Norme	DIN 862
Graduation	1/128 pouce
Emballage	Boîte robuste
Graduation	1/50 mm
Lecture commutable	mm / pouces
Lecture	0,02 mm
Etalonnage	A1

Fiche technique

Longueur de bec	40 mm
Jauge de profondeur	Ø 1,9
Jauge de profondeur disponible	oui
Blocage	Vis de blocage en haut
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Tableau de filetage	Tableau des pieds à coulisse
Type de produit	Pieds à coulisse universels

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/410107-150>