

**Tenaille russe, noire, brunie à froid, Longueur totale: 300mm****Données de commande**

N° commande	706675 300
GTIN	4045197287311
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Avec tête particulièrement étroite et longues branches. Tranchants à haute résistance, rectifiés avec précision.

**Norme:**

**DIN ISO 9242**

**Matière(s):**

Acier à outils spécial, forgé et trempé.

**Description technique**

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	2,8 mm
Longueur totale	300 mm
Norme	DIN ISO 9242
Tête	étroit
Branche	longues
Matériau	Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface	noire et brunie à froid, tête non revêtue
Type de produit	Tenailles

