



## Embout SIT, 1/4 pouce BiTorsion, Profil SIT: SIT20



### Données de commande

N° commande	675570 SIT20
GTIN	4013288093950
Classe d'article	63H

### Description

#### Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000 – 675050.

Modèle **BiTorsion** avec dureté réduite dans la zone de torsion pour suspension de pics de charge = durée de vie plus longue. Action optimale en combinaison avec le porte-outils à changement rapide BiTorsion 675030.

#### Utilisation:

Pour vis ASSY®.

#### Norme:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 Zoll).

#### Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, **tenace**.

Longueur totale: 25 mm

### Description technique

Profil SIT	SIT20
Longueur totale	25 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Référence fabricant	864/1 BTZ SIT
Profil d'entraînement	Tournevis SIT
BiTorsion	oui
Type de produit	Outil à embout

