

Erdi**Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm**

Données de commande

N° commande	765910 260
GTIN	4010220030240
Classe d'article	73X

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.

Tête de cisaille en **acier spécial S** (HRC 60 – 62) avec géométrie de coupe optimisée, non dentée, pour une maniabilité élevée et une coupe aisée, jusqu'à **25 % d'effort en moins**, idéales pour la découpe de tôles de parement. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.

Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Description technique

Longueur lames	33 mm
Longueur totale	260 mm
Type d'utilisation	coupe à gauche
Type de produit	Ciseaux

Accessoires

Kit de réparation pour cisaille à tôle Ideal

766020