



## Embout taraud HSS, Pour filetages: M5



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 676307 M5     |
| GTIN             | 4013288119094 |
| Classe d'article | 63H           |

### Description

**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Avantage(s):**

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 36 mm

Longueur corps: 14 mm

Pas: 0,8 mm

### Description technique

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Pour filetages                | M5       |
| Longueur totale               | 36 mm    |
| Pas                           | 0,8 mm   |
| Longueur corps                | 14 mm    |
| Queue à six pans pour embouts | C 6,3    |
| Type de filetage              | M        |
| Type d'outils                 | HSS      |
| Classe de tolérance           | ISO 2 6H |
| Angle de flanc                | 60 degré |

Utilisation avec le type d'alésage

jusqu'à 1xD pour les  
trous débouchants

Type de produit

Embout de taraudage pour  
perçuse avec entrée GUN