



## Embout taraud HSS, Pour filetages: M10



### Données de commande

N° commande	676307 M10
GTIN	4013288119148
Classe d'article	63H

### Description

**Exécution:**

Queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

**Avantage(s):**

Changement rapide et aisé entre les embouts pour forets, fraises ou vis.

**Utilisation:**

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Utilisation avec le type d'alésage: jusqu'à 1xD pour les trous débouchants

Longueur totale: 41 mm

Longueur corps: 14 mm

Pas: 1,5 mm

### Description technique

Pour filetages	M10
Pas	1,5 mm
Longueur corps	14 mm
Longueur totale	41 mm
Queue à six pans pour embouts	C 6,3
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré

Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1xD pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN