

**Pince à bcs demi-ronds, droite, polie, Longueur totale: 200mm****Données de commande**

N° commande	713150 200
GTIN	4003773022824
Classe d'article	73F

Description**Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux. Pince noire et brunie à froid, tête polie. Branches revêtues de plastique. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion.

Norme:**DIN ISO 5745****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	200 mm
Longueur mors	73 mm
Poignée	Gaine à plusieurs composants
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	noire et brunie à froid, tête polie

Type de produit

Pince multifonction