

**Pince à becs demi-ronds, droite, non revêtue, Longueur totale: 160mm****Données de commande**

N° commande	713200 160
GTIN	4045197166036
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.

Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

Description technique

Longueur totale	160 mm
Longueur mors	50 mm
Poignée	avec revêtement en plastique
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	non revêtue

Type de produit

Pince multifonction