

**Pince à becs demi-ronds ERGO™ droite, chromée, Longueur totale: 140mm****Données de commande**

N° commande	713940 140
GTIN	7314150102150
Classe d'article	730

Description**Exécution:**

Acier au chrome-vanadium, tête et articulation chromées. Mâchoires particulièrement étroites, pointues-ovales, intérieur rugueux. Gaine épaisse avec **ressort d'ouverture**. Tranchants trempés par induction (env. 59 HRC); convenant pour fils durs et souples.

Norme:**DIN ISO 5745****Description technique**

Longueur totale	140 mm
Longueur mors	39 mm
Poignée	Gaine ERGO® épaisse
Avec ressort d'ouverture commutable	oui
Forme de mâchoire	ovale-pointue, droite
Norme	DIN ISO 5745
Propriété des mors	Taillants trempés par induction (environ 59 HRC)
Exécution des mors	intérieur rugueux
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromée

Type de produit

Pince multifonction