

## Jeu de 82 outils d'électricien avec sacoche de montage



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 680502        |
| GTIN             | 2050001016515 |
| Classe d'article | 66H           |

### Description

#### Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité nécessaires pour l'installation électrique.

#### Contenu:

Jeu de forets hélicoïdaux HSS, en coffret: 1 pièce 115000 réf. 1 – 10

Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 466005 réf. 2

Cordeau traceur avec poudre à tracer: 1 pièce de chaque 467590 réf. 1; 467595 réf. R

Niveau à bulle en alliage léger **STABILA**®: 1 pièce 467030 réf. 400

Lime plate **DICK**, taille 1, avec manche: 1 pièce 510100 réf. 150

Lime mi-ronde **DICK**, taille 2, avec manche: 1 pièce 513200 réf. 150

Lime ronde **DICK**, taille 2, avec manche: 1 pièce 514200 réf. 150

Brosses métalliques: 1 pièce 575000 réf. 3

Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220

Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630168 réf. 6 (17 pièces)

Tournevis pour vis à fente **Wera**, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Testeur de tension **PB Swiss Tools** jusqu'à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 2,5

Testeur de tension **BENNING** "Analog": 1 pièce 473105 réf. Analog

Étui correspondant: 1 pièce 473336 réf. B

Clé pour vis de calibrage, 100 % isolée jusqu'à 1000 V suivant EN 60900: 1 pièce 665800 de 2 – 63 A

Tournevis pour Phillips **Wera**, isolation VDE: 1 de chaque, 668600 réf. 1 ; 2

Pince universelle **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160  
 Pince multiprise **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250  
 Pince à becs demi-ronds **KNIPEX**® avec coupe-fils, isolée suivant VDE: 1 pièce 713300 réf. 160  
 Pince coupante diagonale **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 725300 réf. 160  
 Pince à dénuder **KNIPEX**®, isolée suivant VDE: 1 pièce 728750 réf. 160  
 Couteau à dégainer **JOKARI**®: 1 pièce 728010 réf. 8 – 28  
 Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 742500 réf. 250  
 Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, pointu: 1 pièce 742600 réf. 250  
 Burin d'électricien pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 743000 réf. 250  
 Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 500  
 Masses avec manche: 1 pièce 751055 réf. 1  
 Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766000 réf. 260  
 Ciseaux téléphone: 1 pièce 769005 réf. 130  
 Foret pour matériaux en carbure brasé en coffret plastique **Milwaukee**®: 1 pièce 786081 réf. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
 Ciseaux à bois: 1 pièce 794800 réf. 16  
 Tire-fils en nylon **RUNPOTEC**®: 1 pièce 814862 réf. 10  
 Pointes carrées: 1 pièce 831700 réf. 110  
 Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300  
 Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK  
 Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK  
 Spatule: 1 pièce 087650 réf. 50  
 Bol à gâcher en caoutchouc: 1 pièce 087680 réf. 125  
 Pinceau à mouiller: 1 pièce 087005 réf. 20  
 Trousse à outils: 1 pièce 690200

#### Remarque(s):

**L'outil est livré non monté.**

## Description technique

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Nombre de piles incluses           | 3                        |
| Code art. piles/batteries incluses | 081557 LR3               |
| Alimentation électrique            | Fonctionnement sur piles |
| Type de produit                    | Jeu d'outils             |

## Accessoires

|   |          |
|---|----------|
| Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 8 mm | 663100 8 |
|---|----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Jeu de clés à douilles, carré 1/4"17 pièces Type 6   | 630168 6     |
| Pointe carrée avec manche en plastique Longueur lame 110 mm  | 831700 110   |
| Rubans isolants Couleur BLACK  | 083654 BLACK |
| Brosse métallique à main Fil d'acier lisse 0,35 mm Nombre de rangées de garnissage 3                 | 575000 3     |
| Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 6,5 mm  | 663100 6,5   |
| Ciseau avec manche en bois Largeur de lame 16 mm   | 794800 16    |
| Spatule, manche en bois Largeur 50 mm  | 087650 50    |
| Tire-fils en nylon Longueur ruban 10 m   | 814862 10    |
| Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm  | 663100 5,5   |
| Pince multiprise Alligator® gaine VDE Longueur totale 250 mm   | 705740 250   |
| Lime ronde Longueur sans queue 150 mm  | 514200 150   |
| Couteau à dégainer avec lame crochue Pour Ø câble 8-28 mm  | 728010 8-28  |
| Poudre à tracer pour cordeau 250 g Type R  | 467595 R     |
| Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 2,5 mm                                      | 665020 2,5   |
| Ciseaux téléphone électricien avec coupe-fils Longueur totale 130 mm                                 | 769005 130   |
| Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 2 | 668600 2     |
| Bol à gâcher Ø maximal 125 mm  | 087680 125   |
| Sacoche à outils en cuir avec cloison centrale   | 690200       |
| Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 1 | 668600 1     |
| Lime mi-ronde Longueur sans queue 150 mm   | 513200 150   |
| Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310) Poignée fixe                                      | 581220       |
|  | 728750 160   |

Pince à dénuder, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm

|   |               |
|---|---------------|
| Testeur de tension DUSPOL® Type d'appareil ANALOG | 473105 ANALOG |
|---|---------------|

|  |            |
|--|------------|
| Pince à becs demi-ronds, droiteisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm | 713300 160 |
|--|------------|

|  |          |
|--|----------|
| Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 4 mm | 663100 4 |
|--|----------|

|   |            |
|---|------------|
| Niveau à bulle en alliage léger Longueur 400 mm | 467030 400 |
|---|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform 100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm | 663100 3,5 |
|--|------------|

|   |             |
|---|-------------|
| Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret Type 1-10 | 115000 1-10 |
|---|-------------|

|   |            |
|---|------------|
| Pince universelle, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm | 701700 160 |
|---|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Burin pour la pierreplat Longueur totale 250 mm | 742500 250 |
|---|------------|

|   |        |
|---|--------|
| Clé pour vis de calibrage, réversible 100% isolée | 665800 |
|---|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Couteau fixe pour câbles | 844300 |
|--------------------------|--------|

|   |            |
|---|------------|
| Burin pour la pierrepointu Longueur totale 250 mm | 742600 250 |
|---|------------|

|   |            |
|---|------------|
| Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm | 766000 260 |
|---|------------|

|   |          |
|---|----------|
| Cordeau traceur 30 m Démultiplication de rembobinage (x fois) 1 | 467590 1 |
|---|----------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Lime plate Longueur sans queue 150 mm | 510100 150 |
|---------------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Burin d'électricien Longueur totale 250 mm | 743000 250 |
|--|------------|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Pinceau rond industriel Ø 20 mm | 087005 20 |
|---------------------------------|-----------|

|   |            |
|---|------------|
| Marteau rivoir avec col de protection du manche Poids sans manche 500 g | 750110 500 |
|---|------------|

|  |            |
|--|------------|
| Pince coupante diagonale, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm | 725300 160 |
|--|------------|

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Etui de transport Duspol Type B | 473336 B |
|---------------------------------|----------|

|  |              |
|--|--------------|
| Lampes de poche à LED avec piles Couleur BLACK | 081437 BLACK |
|--|--------------|

|   |               |
|---|---------------|
| Testeur de tension DUSPOL® Type d'appareil ANALOG | 473106 ANALOG |
|---|---------------|

|  |        |
|--|--------|
| Jeu de 82 outils d'électriciens sans sacoche | 680505 |
|--|--------|

Metre pliant bois jaune rivets recouv. Longueur 2 m

466005 2