Jeu de 82 outils d'électricien sans sacoche



Données de commande

N° commande	680505
GTIN	2050001017710
Classe d'article	66H

Description

Utilisation:

Contient les principaux outils de qualité nécessaires pour l'installation électrique.

Contenu:

Jeu de forets hélicoïdaux HSS, en coffret: 1 pièce 115000 réf. 1 – 10

Mètre pliant en bois **STABILA**®: 1 pièce 466005 réf. 2

Cordeau traceur avec poudre à tracer: 1 pièce de chaque 467590 réf. 1; 467595 réf. R

Niveau à bulle en alliage léger **STABILA®**: 1 pièce 467030 réf. 400 Lime plate **DICK**, taille 1, avec manche: 1 pièce 510100 réf. 150 Lime mi-ronde **DICK**, taille 2, avec manche: 1 pièce 513200 réf. 150 Lime ronde **DICK**, taille 2, avec manche: 1 pièce 514200 réf. 150

Brosses métalliques: 1 pièce 575000 réf. 3 Scie universelle **PUK**®: 1 pièce 581220

Coffret de douilles 1/4 pouce: 1 pièce 630168 réf. 6

(17 pièces)

Tournevis pour vis à fente **Wera**, isolé suivant VDE: 1 de chaque 663100 réf. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Testeur de tension **PB Swiss Tools** jusqu'à 250 V: 1 pièce 665020 réf. 2,5

Testeur de tension **BENNING** "Analog": 1 pièce 473105 réf. Analog

Étui correspondant: 1 pièce 473336 réf. B

Clé pour vis de calibrage, 100 % isolée jusqu'à 1000 V suivant EN 60900: 1 pièce 665800 de 2 –

63 A

Tournevis pour Phillips **Wera**, isolation VDE: 1 de chaque, 668600 réf. 1; 2 Pince universelle **KNIPEX®**, isolée suivant VDE: 1 pièce 701700 réf. 160

Pince multiprise KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 705740 réf. 250

Pince à becs demi-ronds KNIPEX® avec coupe-fils, isolée suivant VDE: 1 pièce 713300 réf. 160

Pince coupante diagonale KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 725300 réf. 160

Pince à dénuder KNIPEX®, isolée suivant VDE: 1 pièce 728750 réf. 160

Couteau à dégainer **JOKARI®**: 1 pièce 728010 réf. 8 – 28 Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 742500 réf. 250 Burin pour la pierre **RENNSTEIG**, pointu: 1 pièce 742600 réf. 250

Burin d'électricien pour la pierre **RENNSTEIG**, plat: 1 pièce 743000 réf. 250 Marteau rivoir **GARANT** avec manche hickory: 1 pièce 750110 réf. 500

Masses avec manche: 1 pièce 751055 réf. 1

Cisaille à tôle Ideal avec démultiplication: 1 pièce 766000 réf. 260

Ciseaux téléphone: 1 pièce 769005 réf. 130

Foret pour matériaux en carbure brasé en coffret plastique **Milwaukee**®: 1 pièce 786081 réf. 5 (Ø

4 – 10 mm)

Ciseaux à bois: 1 pièce 794800 réf. 16

Tire-fils en nylon RUNPOTEC®: 1 pièce 814862 réf. 10

Pointes carrées: 1 pièce 831700 réf. 110 Couteau fixe, pour câbles: 1 pièce 844300 Ruban isolant, noir: 1 pièce 083654 réf. BLACK Lampe de poche, LED: 1 pièce 081437 réf. BLACK

Spatule: 1 pièce 087650 réf. 50

Bol à gâcher en caoutchouc: 1 pièce 087680 réf. 125

Pinceau à mouiller: 1 pièce 087005 réf. 20

Remarque(s):

L'outil est livré non monté.

Description technique

Code art. piles/batteries incluses	081557 LR3
Nombre de piles incluses	3
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 3,5 mm	663100 3,5
Lime plate Longueur sans queue 150 mm	510100 150

Lampes de poche à LEDavec piles Couleur BLACK	081437 BLACK
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 6,5 mm	663100 6,5
Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière Longueur totale 260 mm	766000 260
Lime ronde Longueur sans queue 150 mm	514200 150
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 1	668600 1
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 8 mm	6631008
Pince universelle, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	701700 160
Ciseau avec manche en bois Largeur de lame 16 mm	794800 16
Pince à becs demi-ronds, droiteisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	713300 160
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 5,5 mm	663100 5,5
Cordeau traceur 30 m Démultiplication de rembobinage (x fois) 1	467590 1
Clé pour vis de calibrage, réversible 100% isolée	665800
Pince coupante diagonale, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	725300 160
Jeu de clés à douilles, carré 1/4"17 pièces Type 6	630168 6
Burin pour la pierreplat Longueur totale 250 mm	742500 250
Tire-fils en nylon Longueur ruban 10 m	814862 10
Spatule, manche en bois Largeur 50 mm	087650 50
Bol à gâcher Ø maximal 125 mm	087680 125
Burin pour la pierrepointu Longueur totale 250 mm	742600 250
Ciseaux téléphone électricienavec coupe-fils Longueur totale 130 mm	769005 130
Pinceau rond industriel Ø 20 mm	087005 20
Tournevis d'électricien pour vis à fente, avec manche Kraftform100% isolé Largeur embout (b) 4 mm	663100 4

Testeur de tension, qualité particulière Largeur de lame 2,5 mm	665020 2,5
Couteau à dégainer avec lame crochue Pour Ø câble 8-28 mm	728010 8-28
Couteau fixe pour câbles	844300
Lime mi-ronde Longueur sans queue 150 mm	513200 150
Scie universelle "PUK" avec lame universelle (310)Poignée fixe	581220
Poudre à tracer pour cordeau250 g Type R	467595 R
Testeur de tension DUSPOL® Type d'appareil ANALOG	473105 ANALOG
Pince multiprise Alligator®gaine VDE Longueur totale 250 mm	705740 250
Pince à dénuder, chroméeisolée suivant VDE Longueur totale 160 mm	728750 160
Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret Type 1-10	115000 1-10
Rubans isolants Couleur BLACK	083654 BLACK
Etui de transport Duspol Type B	473336 B
Brosse métallique à mainFil d'acier lisse 0,35 mm Nombre de rangées de garnissage 3	575000 3
Burin d'électricien Longueur totale 250 mm	743000 250
Pointe carrée avec manche en plastique Longueur lame 110 mm	831700 110
Marteau rivoir aveccol de protection du manche Poids sans manche 500 g	750110 500
Tournevis d'électricien pour Phillips, avec manche Kraftform100% isolé Taille empreinte cruciforme 2	668600 2
Niveau à bulle en alliage léger Longueur 400 mm	467030 400
Manche de lime en bois dur Longueur totale 100 mm	519400 100
Metre pliant bois jaune rivets recouv. Longueur 2 m	466005 2