



Pince pour circlips de précision, Type: A1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 719890 A1 |
| GTIN | 4003773048725 |
| Classe d'article | 73F |

Description

Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré. Forme A – Becs droits.**

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Description technique

| | |
|----------------------------|------------|
| Longueur totale | 140 mm |
| Ø pointes | 1,3 mm |
| Forme | A |
| Pour Ø circlips extérieurs | 10 - 25 mm |
| Norme | DIN 5254 A |

| | |
|---|------------------------------|
| Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite |
| Forme des mâchoires | droite |
| Poignée | avec revêtement en plastique |
| Matériau | Acier spécial |
| Surface | grise et brunie à froid |
| Avec butée de limitation | non |
| Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui |
| Poignée avec dispositif de blocage | non |
| Pointe interchangeable | non |
| Type de produit | Pince pour circlips |