



Pince pour circlips, Type: J6



Données de commande

N° commande	719795 J6
GTIN	4003773024927
Classe d'article	73F

Description

Exécution:

Branches en acier avec dispositif de maintien.

Avec pointes de précision. Forme C – Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Description technique

Forme	C
Longueur totale	580 mm
Pour Ø circlips intérieurs	252 - 400 mm
Ø pointes	4,5 mm
Norme	DIN 5256 C
Utilisation pinces pour circlips	Bague intérieure droite
Forme des mâchoires	droite
Matériau	Acier laminé

Matériau pointe	Acier à outils spécial, trempé
Surface	revêtement par poudre noir
Poignée avec dispositif de blocage	oui
Pointe interchangeable	oui
Type de produit	Pince pour circlips

Accessoires

Paire de pointes pour pinces pour circlips Forme J6	719810 J6
---	-----------