



## Pince pour circlips de précision avec butée de limitation, Type: A0



### Données de commande

N° commande	719892 A0
GTIN	4003773061748
Classe d'article	73F

### Description

#### Exécution:

Poignées et articulations forgées. Pointes en acier spécial, travaillées avec une précision particulière; emmanchées dans le corps de la pince.

Avec butée de limitation réglable.

Pince grise et brunie à froid. Branches revêtues de plastique. Articulation avec **ressort d'ouverture intégré. Forme A – Becs droits.**

#### Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

#### Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

#### Norme:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Description technique

Longueur totale	140 mm
Forme	A

Pour Ø circlips extérieurs	3 - 10 mm
Ø pointes	0,9 mm
Norme	DIN 5254 A
Utilisation pinces pour circlips	Bague extérieure droite
Forme des mâchoires	droite
Poignée	avec revêtement en plastique
Matériau	Acier spécial
Surface	grise et brunie à froid
Avec butée de limitation	oui
Articulation avec ressort d'ouverture intégré	oui
Poignée avec dispositif de blocage	non
Pointe interchangeable	non
Type de produit	Pince pour circlips