



## Pince coupante diagonale de précision pour mécanicien, forme normale, PC, Longueur totale: 125mm



### Données de commande

N° commande	725391 125
GTIN	4010995361891
Classe d'article	73D

### Description

**Exécution:**

Tête étroite, tranchants trempés par induction et rectifiés avec précision; avec taillants biseautés fins.

Branches revêtues de plastique, avec ressort d'ouverture.

**Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.

### Description technique

Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à Ø	0,3 - 0,8 mm
Capacité de coupe: fil doux jusqu'à Ø	0,3 - 2 mm
Longueur totale	125 mm
Taillants biseautés	PC
Poignée	Gaine en plastique
Procédé de fabrication	Taillants trempés par induction et rectifiés avec précision
Matériau	Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé
Attribut des noms de produit	PC

Branches avec ressort d'ouverture	oui
Type de produit	Pince coupante