

Garant**Plan de travail d'angle en bambou encollé en croix, Pour profondeur de plan raccordement: 700mm****Données de commande**

N° commande	933648 700
GTIN	4045197553782
Classe d'article	91W

Description**Exécution:**

Plan de travail au design moderne et présentant une surface **résistante** pour des **applications exigeantes**. Le bambou est la matière première à la croissance la plus rapide, écologique et préservant les ressources. Le plan est composé de lamelles de bambou, encollées de manière croisée sur 5 couches, résistant à l'eau et robuste. Les arêtes sont toutes pourvues de rayons, la surface est rectifiée et huilée sans résidus. Un nettoyage et un huilage régulier de la surface prolongent la durée de vie et empêchent l'apparition de fissures et de taches. Le bambou est env. 30 % plus dur que le chêne et plus stable en termes de forme que le hêtre et l'érable, par exemple. Les **plans en bambou** résistent aux projections d'eau, à la saleté et sont insensibles à l'huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l'aspect de la surface). Dimensions: 1000×1000×50 mm avec inclinaison de 45°, à l'avant sur la **profondeur du plan de 700 mm**.

Adapté(s) pour:

Piètements 933620 – 933625; 937103; 933703 – 933708.

Description technique

Profondeur	1000 mm
Pour profondeur de plan raccordement	700 mm
Biseau d'angle	45°
Côté raccordement à gauche (prof.)	700 mm

Fiche technique

Matériau plan de travail	Lamelles en bambou encollées en croix
Epaisseur	50 mm
Largeur	1000 mm
Côté raccordement à droite (prof.)	700 mm
Surface plan de travail	rectifié, huilé sans résidus
Exécution lisière	pas de lisière
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Plateaux d'établis