

Garant**Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 16/09mm**

Données de commande

N° commande	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Code ISO porte-outils	A16M SSKCR/L09
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Taille plaquette	9 mm
Angle d'attaque κ	75 degré
Ø pré-perçage min. D_{\min}	20 mm
Plaquette adaptée	SC.. 09T3..
Longueur de col L_1	48 mm
Hauteur de serrage L_2	15,25 mm
Déport L_3	11 mm
Ø queue D_5	16 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

PrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500