

 Atlas Copco

Boulonneuse pneumatique, Type: W2910



Données de commande

N° commande	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le \emptyset intérieur de tuyau indiqué.

Puissante boulonneuse.

Evacuation de l'air par la poignée, réversibilité **droite / gauche**.

- **Puissant mécanisme de percussion à double marteau.**
- **Poids réduit et hautes performances.**
- **Corps ergonomique composite et poignée présentant une durée de vie élevée.**
- **Trois niveaux de couple.**
- **Poignée ergonomique avec bonne isolation.**
- **Commutation droite/gauche à l'aide de deux boutons-poussoirs.**

Utilisation:

Convient pour une utilisation intensive.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Vibrations maximales suivant EN	3,3 m/s ²
Longueur	160 mm
Plage de couples	150 - 400 Nm
Ø vissage maximal (8.8–12.9)	M14
Poids	1,2 kg
Niveau sonore	89 dB(A)
Référence fabricant	W2910
Quantité maximale d'air absorbé	1020 l/min
Hauteur	178 mm
Forme	Pistolet
Profil d'entraînement du porte-outils	□
Dimensions du porte-outils	3/8 pouce
Vitesse de rotation max.	6500 min ⁻¹
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Rotation gauche/droite	oui
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Visseuses