

**Garant****Chariot à plate-forme T3, Type: T36****Données de commande**

N° commande	918520 T36
GTIN	4045197612106
Classe d'article	91T

**Description****Exécution:**

1 plateau.

Construction en acier soudé, plate-forme en **panneau dérivé du bois** avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage) avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

**Norme:**

**EN 1757-3**

**Accessoire(s):**

Panneau perforé en tôle 918580. Non fourni.

**Coloris:**

**Revêtement par poudre** argenté.

**Remarque(s):**

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

**Description technique**

Norme	EN 1757-3
-------	-----------

Largeur plateau	1000 mm
Type	T36
Poids	34 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Charge admissible	500 kg
Hauteur plateau	270 mm
Matériau roue	Bandage en polyuréthane
Largeur	1120 mm
Hauteur	990 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Ø roue	200 mm
Profondeur	709 mm
Prof. plateau	700 mm
Type de produit	Chariots à plate-forme

## Accessoires

Porte-bloc pour chariot dessert	918581
Panneau perforé en tôle à visser Type SP5	918580 SP5