

Garant**Chariot pour bacs Euronorm, Type: TE37****Données de commande**

N° commande	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Classe d'article	91T

Description**Exécution:**

Construction en acier robuste, plates-formes en tôle pliée, réglable au pas de 280 mm.

Idéal pour accueillir des bacs Euronorm.

Plates-formes vissables différemment et avec inclinaison réglable de 15° et 30° pour faciliter le prélèvement.

Plate-forme inférieure fixée au châssis et non inclinable.

Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage).

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Bacs Euronorm adaptés, voir groupe 96, sous les codes art. 963378 – 963380.

Description technique

Poids	85 kg
Charge admissible max.	250 kg

Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Prof. plateau	610 mm
Type	TE37
Largeur plateau	1240 mm
Pas d'accrochage	280 mm
Profondeur	670 mm
Hauteur	1735 mm
Largeur	1300 mm
Charge admissible par plate-forme	50 kg
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Ø roue	125 mm
Inclinaison réglable	15; 30 degré
Réglage en hauteur au pas	280 mm
Type de produit	Chariots

Accessoires

Bacs Euronormrouge Type NB14	963378 NB14
Bacs Euronormrouge Type NB20	963378 NB20
Bac Euronormgris Type NB33	963380 NB33
Bacs Euronormbleu Type NB42	963379 NB42
Bac Euronormgris Type NB42	963380 NB42
Bac Euronormgris Type NB31	963380 NB31
Bac Euronormgris Type NB70	963380 NB70
Bac Euronormgris Type NB50	963380 NB50
Bac Euronormgris Type NB5	963380 NB5
Bacs Euronormrouge Type NB42	963378 NB42
Bacs Euronormbleu Type NB14	963379 NB14
Bac Euronormgris Type NB24	963380 NB24

Bacs Euronormrouge Type NB70	963378 NB70
Bacs Euronormbleu Type NB5	963379 NB5
Bac Euronormgris Type NB10	963380 NB10
Bac Euronormgris Type NB20	963380 NB20
Bac Euronormgris Type NB14	963380 NB14
Bacs Euronormbleu Type NB70	963379 NB70
Bac Euronormgris Type NB34	963380 NB34
Bacs Euronormrouge Type NB10	963378 NB10
Bacs Euronormbleu Type NB20	963379 NB20
Bac Euronormgris Type NB80	963380 NB80
Bacs Euronormbleu Type NB10	963379 NB10
Bac Euronormgris Type NB15	963380 NB15
Bac Euronormgris Type NB55	963380 NB55
Bacs Euronormrouge Type NB5	963378 NB5