

Garant**Mandrins de perçage, VDI 40, Plage de serrage: 1-16mm****Données de commande**

N° commande	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Classe d'article	31B

Description**Exécution:**

- Arrosage central par le trou d'indexage.
- Pression maximale du liquide de refroidissement: 50 bars.
- Type GARANT avec clé de serrage Torx® pour adhérence élevée.

Utilisation:

Sur tours CN et centres d'usinage.

Norme:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Description technique

Ø ext. mandrin d_1	50,5 mm
Longueur col l_1	90 mm
Plage de serrage	1 - 16 mm
Clé de serrage	TX25
Taille VDI	VDI 40
Code couleur queue VDI	VDI 40
Type de produit	Mandrins courts VDI

