



Grattoir de précision avec lame interchangeable Acier



Données de commande

N° commande	836400
GTIN	7290003236701
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Support en alliage léger (120 mm de long) avec pince de serrage et lame profilée creuse triangulaire interchangeable et réversible en **acier spécial à outils** ou en **carbure**. La lame peut être retirée et réaffûtée sur toute la longueur.

Remarque(s):

Voir également les lames de grattoir 839677; 839678.

Description technique

Longueur totale	120 mm
Largeur lame	4,2 mm
Longueur lame	80 mm
Exécution du manche	6 pans 12 mm
Matériau lame	WS
Lame interchangeable	oui
Type de produit	Grattoirs

Accessoires

Mini-lame de grattoir, droite	839677
Lame de grattoir spéciale, recourbée	839678

Lame de rechange droite (80×4,2 mm)Acier	836410
Lame de rechange droite (50×3,2 mm)Carbure	836420
Lame de rechange droite (75×3,2 mm)HSS	836425