



Chariot 4 plateaux, Type: 8312



Données de commande

N° commande	919880 8312
GTIN	4017976083124
Classe d'article	96F

Description

Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

Norme:

EN 1757-3

Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Description technique

Charge admissible totale	600 kg
Matériau roue	TPE
Largeur plateau	1000 mm

Type	8312
Hauteur plateau 2	669 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Hauteur plateau 4	1469 mm
Norme	EN 1757-3
Charge admissible par tablette	90 kg
Poids	83 kg
Largeur	1169 mm
Ø roue	200 mm
Hauteur plateau 1	269 mm
Poignée	oui
Hauteur plateau 3	1069 mm
Hauteur	1800 mm
Pas de réglage en hauteur	100 mm
Profondeur	709 mm
Prof. plateau	700 mm
Réglage en hauteur au pas	100 mm
Type de produit	Chariots à plateaux