

Garant
Fraise grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm

Données de commande

N° commande	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Classe d'article	210

Description
Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Ø dents D_c	20 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Ø D_3	12 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	10,13 mm
Longueur totale L_{tot}	180 mm
Plaquette adaptée	XOM.060310
Longueur de col L_1	100 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation a_p	0,3 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	2,26 degré
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	15 degré
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Tréflage
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2