



Ebavureur universel, poignée bimatière avec tige télescopique et 3 lames (S100, S20, S30)



Données de commande

N° commande	838420
GTIN	7290005395369
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Poignée avec lames interchangeable et rotatives. Maniement très simple, la lame s'adapte automatiquement aux contours de la pièce.

Utilisation:

Pour l'ébavurage efficace de matières / contours les plus divers.

Longueur totale: 170 - 240 mm

Description technique

Longueur totale	170 - 240 mm
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Lame d'ébavureur Type S101	838510 S101
Tige télescopique pour lames N Ø 2,6	839170
Tige télescopique pour lames S Ø 3,2	838430
Lame d'ébavureur Type S35	838510 S35
Lame d'ébavureur Type S150	838510 S150

Lame d'ébavureur Type S60	838510 S60
Lame d'ébavureur carbure Type S10	838550 S10
Lame d'ébavureur Type S20	838510 S20
Lame d'ébavureur Type S10	838510 S10
Lame d'ébavureur, revêtement TiN Type S10	838530 S10