




## Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 10-010



### Données de commande

N° commande	236910 10-010
GTIN	4047109286252
Classe d'article	24T

### Description

#### Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650

#### Remarque(s):

**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 030204

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/tr

### Description technique

Code ISO plaquette	WOEX 030204
Désignation	10-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK7935
Type	INOX
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		