



Ebavureur d'alésage avec tête HSS Ø 20 mm



Données de commande

N° commande	839605
GTIN	7290005395406
Classe d'article	83G

Description

Exécution:

Manche bimatière avec **corps télescopique** et tête d'ébavurage interchangeable HSS 90°, Ø 20 mm. Convient également pour les alésages **profonds**.

Longueur totale: 170 - 240 mm

Description technique

Longueur totale	170 - 240 mm
Exécution du manche	Gaine bimatière
Matériau poignée	Plastique
Type de produit	Ebavureurs

Accessoires

Tête d'ébavurage HSS, 90° Ø tête d'ébavurage 30 mm	839610 30
Tête d'ébavurage HSS, 90° Ø tête d'ébavurage 12 mm	839610 12
Corps télescopique pour têtes d'ébavurage	839620
Tête d'ébavurage HSS, 90° Ø tête d'ébavurage 20 mm	839610 20
Tête d'ébavurage d'alésages 90°, HSS à revêtement TiN Ø tête d'ébavurage 20 mm	839611 20