

**Transpalette peseur, Capacité de charge: 2000kg****Données de commande**

N° commande	919915 2000
GTIN	4017976021225
Classe d'article	96D

Description**Exécution:**

Cadre et fourches en construction en coquille résistante à la torsion.

Balance avec plage de pesée 1–2000 kg, avec une précision de ± 2 kg. Graduation 1 kg. Affichage LCD, écran tactile avec touche marche / arrêt et touche de tarage, alimentation par 4 piles 1,5V AA (fournies).

Légende:

Galets tandem en polyuréthane.

Roues directrices en polyuréthane

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Coloris:

Jaune / noir, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur	540 mm
Longueur fourches	1150 mm
Largeur fourches	160 mm

Capacité de charge	2000 kg
Poids	117 kg
Capacité de course	85 - 205 mm
Matériau roues directrices	Polyuréthane
Matériau galets	Polyuréthane tandem
Longueur	1550 mm
Balance	oui
Couleur	jaune - noir
Plage de pesée	1 - 2000 kg
Nombre de piles incluses	4
Code art. piles/batteries incluses	081557 LR6
Indice de protection IP	IP 65
Type de produit	Transpalettes

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081551 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081553 LR6
Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081552 LR6