

**Lame de tronçonnage acier, neutre, Hauteur lame h₅ / largeur gorge w:
26/2,2mm****Données de commande**

N° commande	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Classe d'article	22B

Description**Utilisation:**

Uniquement en association avec les plaquettes de tronçonnage 273010.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273896 – 273898 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé pour changement de plaquettes.

Description technique

Hauteur h ₁	21,2 mm
Pour Ø pièce max.	75 mm
Largeur de gorge w	2,2 mm
Hauteur de lame h ₅	26 mm
Largeur b ₂	1,6 mm
Longueur totale L	110 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage

