

Garant
Douille excentrée, ØD3 H7: 32Lmm

Données de commande

N° commande	290392 32L
GTIN	4045197997210
Classe d'article	29K

Description
Exécution:

Avec une plage de réglage de $\pm 0,5$ mm au maximum.

Une graduation sur l'échelle correspond à 0,03 mm.

Utilisation:

Pour le réglage fin des porte-outils à mortaiser sur tours sans axe Y.

Adapté(s) pour:

Porte-outils à mortaiser 290330 – 290359.

Description technique

L ₁	85 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	70 mm
pour Ø D _s	25 mm
Type de produit	Douille excentrée

