



Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16 mm



Données de commande

N° commande	290238 16
GTIN	4030741290459
Classe d'article	29I

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.

Pour profil de moletage: RGE45° BL/BR15°

pour diamètre de molette d_1 : 15 mm

Pour largeur de molette b : 4 mm

pour diamètre de perçage de molette d_2 : 8 mm

Capacité: 3 - 50 mm

Douilles en carbure, anneaux, vis: 299920 4

Description technique

Largeur tige	16 mm
Capacité	3 - 50 mm
Pour largeur de molette b	4 mm
Hauteur tige	16 mm
Douilles en carbure, anneaux, vis	299920 4

pour diamètre de perçage de molette d_2	8 mm
pour diamètre de molette d_1	15 mm
Pour profil de moletage	RGE30° 2×AA
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR15°
Type de produit	Porte-molettes