

Garant
Mandrins porte-fraises cylindrique, avec arrosage, SA 40 A = 200, Ø mandrin d1: 27mm

Données de commande

N° commande	301138 27
GTIN	4045197942234
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collerette agrandie.

Exécution anti-vibratoire.
Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Ø mandrin d ₁	27 mm
Ø D ₂	58 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm
Longueur de col cote A	200 mm
Ø serrage D ₁	27 mm
Support	SA 40 A = 200

Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises