

**Garant****Mandrins porte-fraises cylindrique, avec arrosage, SA 50 A = 200, Ø mandrin d1: 16mm****Données de commande**

N° commande	301151 16
GTIN	4045197942265
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collerette agrandie.

**Exécution anti-vibratoire.****Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

**Description technique**

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	17 mm
Ø mandrin d <sub>1</sub>	16 mm
Longueur de col cote A	200 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Support	SA 50 A = 200
Norme	DIN 6357

Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises