

Garant

Mandrins porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, avec arrosage, HSK-A 63 A = 200, Ø mandrin d1: 16mm



Données de commande

N° commande	306712 16
GTIN	4045197942432
Classe d'article	31A

Description

Exécution:

- Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
- Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
- Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Description technique

Longueur de col cote A	200 mm
Ø D ₂	38 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	17 mm
Ø mandrin d ₁	16 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Support	HSK-A 63 A = 200

Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	DIN 69882-3
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	Amortissement
Type de produit	Mandrins porte-fraises