

**Garant****Mandrins porte-fraises cylindrique, avec arrosage, SA 50 A = 300, Ø mandrin d1: 32 mm****Données de commande**

N° commande	301152 32
GTIN	4045197942425
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
- Avec alésage Balluffchip.
- Surface d'appui de collet agrandie.
- Exécution anti-vibratoire.

**Exécution anti-vibratoire.****Avantage(s):**

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

**Livraison:**

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

**Remarque(s):**

Autres tailles sur demande.

Ø D<sub>2</sub>: 78 mm

Longueur mandrin de fraisage L<sub>4</sub>: 24 mm

**Description technique**

Ø mandrin d <sub>1</sub>	32 mm
Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	24 mm
Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Support	SA 50 A = 300

Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 8000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins porte-fraises